

metabo**Smussatrice a conduzione manuale, Modello: KFMV17-15F****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Smussatrice per metallo per smussi con altezza max. di 15 mm per la preparazione dei cordoni di saldatura.

- **Regolazione della profondità di fresatura senza utensili, in incrementi di 0,1 mm. (0 mm – 15 mm)**
- **Regolazione precisa dell'angolo dello smusso.**
- **Lavoro controllato grazie a piastre di guida di ampia superficie.**
- **Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.**

One-touch controller. Regolazione della profondità di fresatura senza utensili e brevettata, in incrementi di 0,1 mm. Punti di arresto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro. Regolazione precisa dell'angolo dello smusso agendo direttamente sulle piastre di guida. Testina di fresatura universale con tre inserti in metallo duro per smussi con qualsiasi angolo da 0 a 90°. Lavoro controllato grazie a piastre di guida di ampia superficie. Rotella di battuta per la guida sui tubi per facilitare la preparazione dei cordoni di saldatura. Impugnatura a staffa regolabile senza l'ausilio di utensili per una guida sicura e uniforme. Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata. Elettronica ad albero intero Vario-Constamatic (VC) con rotella di regolazione, per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono pressoché costanti sotto carico. Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio. Protezione dell'operatore tramite lamiera laterali per deviare i trucioli. Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione. Immagine rappresentativa.

Per realizzare smussi e raggi su materiali piatti, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e profili di contorni e per arrotondare fori.

Fornitura:

3 inserti universali in metallo duro, rotella di battuta, 2 giraviti, chiave a forchetta (apertura chiave 10), maniglia a staffa, metaBox. 3 inserti universali in metallo duro, rotella di battuta, maniglia a staffa e metaBOX 185 L.

Nota:

Gli accessori adatti sono disponibili al n. art. 078132 e n. art. 078134.

Descrizione tecnica

Numero di giri/min. a vuoto	6200 - 12000 min ⁻¹
Altezza max. dello smusso a 45°	15
Angolo dello smusso	0 - 90 grado
Graduazione regolazione della profondità di fresatura	0,1 mm
Tensione nominale	230 V
Potenza nominale	1700 W
Larghezza max. dello smusso a 45°	21
Peso	6,3 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza fornita	880 W
Lunghezza cavo	3,9 m
Potenza assorbita	1700 W
Ø Piattaforma di appoggio	100 mm
Imballaggio	Metabox
Tipo di prodotto	Fresa

Accessori

Smussatrice a batteria a conduzione manuale Modello AKFH18-5AS

078123 AKFH18-5AS