



Banco di misura per lunghezze di piccole dimensioni Precimar, Modello: SM60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	424920 SM60
GTIN	4059192064624
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Banco di misura per lunghezze di piccole dimensioni per effettuare misurazioni rapide e precise nella produzione. Banco d'appoggio con regolazione continua dell'altezza (\varnothing 60 mm). Lo strumento di misura utilizzato viene protetto mediante il giunto incorporato. Superfici di contatto temprate. Utilizzabile con tutti i comparatori con gambo d'attacco da 8 mm (disponibili su richiesta).

Vantaggi Testo pubblicitario:

Precimar SM 60 è un banco di misura per lunghezze di piccole dimensioni di facile impiego che permette di effettuare misurazioni esterne dei pezzi in modo rapido e preciso.

- **Struttura semplice dell'apparecchio**
- **Utilizzabile nella produzione grazie alla struttura robusta**
- **Rapido adattamento ai nuovi pezzi**
- **Strumenti di misura a scelta (ad es. comparatore digitale, tastatore, ecc.)**
- **Superfici di contatto con piano di contatto temprato**
- **Lo strumento di misura utilizzato viene protetto mediante il giunto incorporato.**
- **Utilizzo di svariati gruppi di misurazione**
- **Utilizzo per mancini e destri**
- **Cannotto di misura mobile**

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità o comparatore normale.

Accessori speciali:

Scheda tecnica

Comparatore n. art. 434314 Dim. 25; 434318 Dim. 25; 434320 Dim. 25; 434324 Dim. 25; 434656 Dim. 25; 434655 Dim. 25; strumento di misura lineare compatto n. art. 434707 Dim. 1200; tastatore induttivo n. art. 434760 Dim. 2004M

Descrizione tecnica

Ø Superficie di contatto	6 mm
Pianparallelismo delle superfici di misura	1 µm
Peso	9 kg
Corsa supporto mobile	25 mm
Forza di misura	1 N
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Forcella con comparatore ad alta sensibilità