

Garant

Fresa per spallamenti Softcut® con foratura, per inserti AO..



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215411 40/5
GTIN	4069515038881
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e capacità di taglio massime. **Con geometria a forza di taglio ridotta per l'impiego MTC in condizioni instabili** o per mandrini con bassa potenza.

Uso:

Per fresatura di spallamenti con grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,5** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{max}$	77,3 mm
Fresatura a interpolazione a_p	3,4 mm
Serie	Softcut®
Numero taglienti Z	5

Scheda tecnica

Ø Tagliente D_c	40 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	68,8 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	1,8 grado
Ø D_3	28,8 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	9,5 mm
Set di viti per inserti	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Inserto adatto	AO.T1104
Forma del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per spallamenti

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 215411 40/5