

**Blocchetti di pietra abrasiva universale, 80×50×20 mm, Modello: M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557665 M
GTIN	4069515039925
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all'acqua e all'olio.

Versione con corindone nobile.

Uso:

Universale per pulire, lucidare, livellare, opacizzare e smerigliare tutti i materiali.

Nota:

Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne **aumentano l'efficacia.**

Descrizione tecnica

Lunghezza	80 mm
Grado di finezza	medio
Altezza	20 mm
Larghezza	50 mm
Attributo del nome del prodotto	80×50×20 mm
Tipo di prodotto	Blocchetto per levigare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Metallo duro (HM)	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
Legno	limitatamente adatto		
Pietra	idonea		
Vernice	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		