



## DCMT 11T304 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260505 HBX020
GTIN	4045197670045
Classe articolo	22D

### Descrizione

DCMT 11T304 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020  
 Rompitruccioli: PM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitruccioli	PM
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,06 - 0,36 mm/gir,

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserito	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro