

Garant

Disco per troncatura GARANT Master Uni EXTRA SOTTILE, acciaio, INOX, Ø
Disco: 115mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563240 115
GTIN	4069515040242
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

La **grana ceramica (CER)** autoaffilante e il **legante ad alte prestazioni** di nuova concezione permettono una **potenza abrasiva di gran lunga maggiore e un'incisività costante con lavorazione a temperature molto basse** rispetto ai dischi per troncatura tradizionali (A).

- **Massima produttività grazie a una elevata rapidità di troncatura.**
- **Equilibrio ottimale tra comportamento di taglio estremamente morbido con il minimo sforzo e la massima durata.**
- **Specifica: CER60Q-BF.**

Descrizione tecnica

Ø Disco	115 mm
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	diritte
Larghezza disco	1 mm

Scheda tecnica

Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
CuZn	limitatamente adatta		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatta		
Uni	limitatamente adatta		
a secco	idonea		