

Garant**Dischi di lucidatura diamantati CaraFin, lucidatura, Modello: D10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	501595 D10
GTIN	4069515040358
Classe articolo	55A

Descrizione**Esecuzione:**

I dischi di lucidatura diamantati (diamantatura con combinazione EVA-PU) consentono un'asportazione microabrasiva. Per la lucidatura, la levigatura e la pulizia di tutti i materiali. Genera superfici brillanti. Ideale come fase successiva alla rettifica preliminare con corpi abrasivi in ceramica e plastica. Rimuove in modo sicuro le microbave su metalli non ferrosi e alluminio. La lunga durata dei dischi di lucidatura è garantita dal fatto che la diamantatura è direttamente incollata all'EVA-PU, rendendone impossibile una rottura con un utilizzo corretto. Se i dischi di lucidatura sono molto sporchi, possono essere puliti con acqua e detergente.

Uso:

Per l'uso nella nostra **burattatrice GARANT GMT2 (n. art. 501310 GMT2)**.

Fornitura:

Contiene una quantità di dischi di lucidatura diamantati sufficiente per un riempimento completo della burattatrice GARANT GMT2.

Descrizione tecnica

Lunghezza	10 mm
Larghezza	10 mm
Altezza	5 mm
Tipo di lucidatura	Lucidatura finale

Scheda tecnica

Materiale abrasivo	Diamante
Sigla materiale abrasivo	D
Attributo del nome del prodotto	lucidatura
Tipo di prodotto	Corpo abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
Metallo duro (HM)	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
a secco	idonea		