

Garant**SC.T 120404, Tipo: HB7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120404 HB7310 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7310

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 4 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,5 mm/gir,

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	AM
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	N
Tipo	HB7310

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCGT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura