

**Garant**

### Cargo Scooter, Modello: CS



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 915650 CS     |
| GTIN            | 4069515040761 |
| Classe articolo | 9GZ           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Robusto carrello monopattino per il trasporto interno di utensili e materiali in modo rapido e sicuro. Antiribaltamento grazie a 3 ruote, Ø 200 mm, con superficie di scorrimento in TPE che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafile. Piano calpestabile con superficie antiscivolo per un posizionamento sicuro del piede. Con freno a pedale e campanello, manubrio bloccabile con lucchetto. Impugnature bicomponenti in Haptoprene per il massimo comfort, anche con le mani bagnate o sporche di olio. Pratico piano di carico in bambù con staffa di sicurezza rimovibile. Con pannello forato su due lati, □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix, nonché accessori per pannello forato. Con cassetto sotto il piano di carico.

##### Accessori speciali:

Cassettiera n. art. 915660; supporto L-BOXX® n. art. 915663; lucchetto n. art. 085880 Dim. 30.

##### Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016.

##### Nota:

Cargo Scooter solo per il trasporto interno. Non usare nel traffico stradale. **Utilizzare solo su pavimenti industriali in piano.**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

#### Descrizione tecnica

## Scheda tecnica

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Peso                               | 47 kg                                                  |
| Larghezza                          | 700 mm                                                 |
| Portata piano di carico            | 50 kg                                                  |
| Altezza                            | 988 mm                                                 |
| Ø Ruota                            | 200 mm                                                 |
| Lunghezza                          | 1510 mm                                                |
| Freni                              | sì                                                     |
| Portata                            | 200 kg                                                 |
| Lunghezza piano di carico          | 592 mm                                                 |
| Larghezza piano di carico          | 697 mm                                                 |
| Materiale tappetino                | Bambù                                                  |
| Materiale ruota                    | superficie di scorrimento in TPU che non lascia tracce |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9                                                    |
| Tipo di prodotto                   | Carrello su ruote calpestabile                         |