



### Rivetti ciechi PolyGrip® acciaio / acciaio, confezione grande, Ø rivetto / lunghezza codolo (D / L): 4,8/10mm



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 771020 4,8/10 |
| GTIN            | 4007081710138 |
| Classe articolo | 74D           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

I rivetti ciechi assicurano una congiunzione sicura e permanente di materiali differenti e sensibili, anche con accessibilità su un lato.

Forma della testa: Testa mezzotonda = FK; testa di grandi dimensioni = K.

Il rivetto cieco PolyGrip® per molteplici campi di serraggio è una soluzione completa quando si tratta di soddisfare requisiti complessi e impegnativi nell'ambito industriale. Che si tratti di alluminio, acciaio o acciaio legato, in ambienti interni o esterni, con materiali duri o morbidi da congiungere, diametri di foratura e tolleranze critici, PolyGrip® è quasi sempre la soluzione perfetta.

##### Proprietà:

##### Ampio campo di serraggio:

la dimensione di un rivetto PolyGrip® può sostituire fino a cinque diverse dimensioni di rivetti ciechi standard a norma DIN.

Di conseguenza puoi approfittare dei seguenti vantaggi:

- **minor numero di modelli**
- **riduzione della varietà di modelli nel magazzino**
- **riduzione del rischio di confusione e, di conseguenza, meno errori di lavorazione.**

##### Vantaggi:

Economico: sostituisce fino a 5 diverse dimensioni di rivetti.

Eccellente rifollamento controllato: compensa le imprecisioni di foratura.

Bloccaggio sicuro del rivetto rimanente: nessun fastidioso rumore durante l'utilizzo.

A tenuta di spruzzi in determinate condizioni.

Testa ribadita di ampie dimensioni per un'elevata affidabilità del collegamento.

**Uso:**

Impiego universale.

**Materiale:**

Rivetto cavo – acciaio zincato; chiodo – acciaio zincato.

**Raccomandazioni:**

**Rivetti ciechi GESIPA® – una regola generale:**

spessore del materiale + diametro del gambo del rivetto = lunghezza del gambo del rivetto

**Esempio:**

Materiale: lamiera 3 mm + lamiera 3 mm + foratura 4 mm = lunghezza del gambo del rivetto 10 mm > Risultato: rivetto cieco 4 × 10.

## Descrizione tecnica

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Serie                        | PolyGrip®        |
| Numero di rivetti (pezzo)    | 500              |
| Forma della testa            | FK               |
| Lunghezza del rivetto cavo L | 10 mm            |
| Campo di serraggio           | 1,5 - 6,5 mm     |
| Materiale chiodo             | Acciaio, zincato |
| Diametro del foro            | 4,9 mm           |
| Diametro del rivetto cavo D  | 4,8 mm           |
| Materiale rivetto cavo       | Acciaio, zincato |
| Tipo di prodotto             | Rivetti          |