


Garant**Mini inserto per scanalatura interna destro, HB720, Ø Dmin. / w: 11/2,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270090 11/2,5
GTIN	4045197560261
Classe articolo	21I

Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave t_{max} .	2,3 mm
Distanza punta-centro L_3	6,7 mm
Larghezza gola w	2,5 mm
Misura inserto Ø d	8 mm
Spessore piani T	4 mm
Avanzamento f	0,02 - 0,03 mm/gir,
Ø Minimo D_{min}	11 mm
Tipo	HB720
Tipo di prodotto	Mini inserto

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
--	----------	-------	------------

Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	30 m/min	S
GG(G)	idonea	60 m/min	K
CuZn	idonea	80 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
interrotto	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		