

**Garant**

**Mini inserto per scanalatura interna, DIN 472 destro, HB720, Ø Dmin. /  
Larghezza scanalatura m (H13): 8/1,6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270110 8/1,6
GTIN	4045197560377
Classe articolo	211

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	1,7 mm
Distanza punta-centro $L_3$	4,8 mm
Spessore piani T	3,6 mm
Avanzamento f	0,02 - 0,03 mm/gir,
Ø Minimo $D_{min}$	8 mm
Misura inserto Ø d	6 mm
Profondità di taglio cave $t_{max}$	1 mm
Larghezza scanalatura m (H13)	1,6 mm
Tipo	HB720
Scanalature a norma	DIN 472
Tipo di prodotto	Mini inserto

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	30 m/min	S
GG(G)	idonea	60 m/min	K
CuZn	idonea	80 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
interrotto	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		