

Garant**Set di punte coniche di precisione per alesare con scanalatura elicoidale in HSS, TiAlN, Ø tagliente DC: 3-30,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Classe articolo	11C

Descrizione**Esecuzione:**

Con punta forante affilata, senza necessità di preforo. Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.

Set di 3 punte coniche per alesare + 1 pasta aggrappante n. art. 118160 in cassetta.

Uso:

Foratura senza sbavature.

Lamiera di acciaio 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 – 5mm, materie plastiche fino a 10 mm.

Contenuto:

cad. 1 punta conica: N. art. 118040 Dim. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pasta aggrappante: n. art. 118160

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiAlN
Colore collarino	senza
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Punte a gradino
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo con 3 superfici di serraggio

