

**Utensile per tornitura, piegato destro, simile a DIN 4963, HSS E, Ø Gambo: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	297120 10
GTIN	4045197190642
Classe articolo	22E

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutte le dimensioni **saldate**.

**Uso:**

Impiego universale, velocità di taglio medie.

**HSS/E** – Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.

**Descrizione tecnica**

Profondità massima cave $t_{max}$ .	6 mm
Per fori a partire da Ø	20 mm
Larghezza dei taglienti	3 mm
Ø Gambo	10 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di prodotto	Utensili per tornio