

**Garant****TC. T 110204, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Classe articolo	21G

## Descrizione

TC. T 110204 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	SM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TCMT 110204
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura