


**Garant**
**TCMT 110202, Tipo: HB7415**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260950 HB7415
GTIN	4045197672490
Classe articolo	21G

### Descrizione

TCMT 110202 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitruccioli: TIS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 70 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1 mm
Impiego principale	S
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento $f$	0,1 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 70 m/min
Rompitruccioli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7415

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura