



Lampada frontale a LED ATEX Vizion 2 con batteria, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081519 1
GTIN	327005170102
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada frontale per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alle direttive ATEX vigenti.

Lampada frontale a LED piatta e leggera. Illuminazione ottimale grazie all'angolo di irradiazione regolabile, con 3 livelli di luminosità e 3 regolazioni della luce selezionabili. Modulo LED estraibile per l'utilizzo come luce di posizione / luce da lavoro. Con elastico di gomma antiscivolo per casco (nastro di tela opzionale).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse batterie – (3× AAA).

Descrizione tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ø Testa	45 mm
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	Zona 21
Distanza di illuminazione	60 m

Denominazione originale prodotto	Vizion 2
Corrente di illuminazione	60 - 250 lm
Tipo di batteria	Micro, AAA
Colore corpo	giallo
Numero di batterie contenute	3
Durata	3,5 - 30 h
Peso	113 g
Grado di protezione IP	IP 67
Composizione chimica	Alcaline al manganese
Ricaricabile	no
Illuminazione regolabile	no
Caratteristiche attrezzatura	Per atmosfere esplosive
Tipo di prodotto	Lampada frontale

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3