

**Garant****SC.T 09T304, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Classe articolo	21G

## Descrizione

SC.T 09T304 HB7020 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	SM
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura