

Garant

Set di svasatori conici GARANT Master Steel HT con 3 superfici di serraggio n. art. 150352 con cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150356 5
GTIN	4067263125594
Classe articolo	15B

Descrizione

Esecuzione:

Set di svasatori conici **in cassetta**. Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Nota:

Cassetta vuota per 5 svasatori, vedi n. art. 150368 5 Gruppo merci 15.

Descrizione tecnica

Numero svasatori	5
Numero taglienti Z	3
Serie	MasterSteel
Rivestimento	TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS E

Scheda tecnica

Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	72 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	58 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	42 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	35 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	31 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	19 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
TOOLOX 33	idonea	14 m/min	H
TOOLOX 44	idonea	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	idonea	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	10 m/min	S
GG(G)	idonea	29 m/min	K
Olio	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Cassetta vuota Per numero di svasatori 5

150368 5