

Garant GRIDLINE

Corpi delle cassette per utensili ESD per cassette, 26×24G, Altezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972450 1500
GTIN	4067263126256
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpi delle cassette per utensili 30×28G, **conduttivi ESD** a norma DIN EN 61340-5-1, adatti per cassette 26×24G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Per cassette adatti vedi al n. art. 972453.

Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termovernicato ESD.**

Nota:

- **Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettera per utensili.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

Altezza	1500 mm
Profondità in G	28
Cavo di messa a terra ESD incluso	sì
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Messa a terra	Cavo di massa sull'involucro
Profondità	700 mm
Componenti non conduttivi ESD	Tutte le parti in plastica
Portata massima	4000 kg
Peso	57 kg
Caratteristiche ESD	sì
Larghezza	750 mm
Larghezza in G	30
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------