

Garant GRIDLINE

Corpi delle cassettiere per utensili ESD per cassette, 36×24G, Altezza: 1250mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972470 1250
GTIN	4067263126515
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpi delle cassettiere per utensili conduttivi ESD 40×28G, per cassette 36×24G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Per cassette adatti vedi al n. art. 972473.

Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Corpo in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciato ESD.**

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD. Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassetiera per utensili.

Descrizione tecnica

Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile	1150 mm
Numero di porte	0
Profondità	700 mm

Cavo di messa a terra ESD incluso	sì
Altezza utile per cassette	1150 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	28
Altezza	1250 mm
Messa a terra	Cavo di massa sull'involucro
Portata massima	4000 kg
Caratteristiche ESD	sì
Larghezza in G	40
Larghezza	1000 mm
Peso	58 kg
Numero dei cassette	0
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassette per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------