

**Set di punte a percussione in metallo duro „MX4“, Numero di punte: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	789062 7
GTIN	4058546414801
Classe articolo	76G

Descrizione**Esecuzione:**

Testa foratrice a sezione quadra. Maggiore velocità di foratura grazie alla testa a 4 taglienti. Durata doppia rispetto alla versione a 2 taglienti. Design voluminoso a 4 eliche. TARGET TIP TECHNOLOGY - punta piegata più affilata:

foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull'acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura.

La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all'applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici.

Disponibile in cassetta in plastica PACKOUT compatibile.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità, perfetta per fori circolari. Design **a 4 eliche** per l'asportazione rapida della polvere di trapanatura, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

Contenuto:

punta a percussione n. art. 789050: cad. 1 pz.

Dim. 5; 6; lunghezza 115 mm;

Dim. 6; 8; 8; 10; lunghezza 165 mm;

Dim. 12, lunghezza 160 mm

Descrizione tecnica

Imballaggio	Cassetta di plastica
Numero taglienti Z	7
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra