

**VBMT 110304, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 140 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Rompitrucioli	HQ
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura