

**VBMT 110308, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Classe articolo	25E

**Descrizione**

VBMT 110308 CA6525 Tipo: CA6525  
Rompitrucioli: HQ  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 140 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 140 m/min
Rompitrucioli	HQ
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura