

**Garant****Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2xD, AlTiN, UNC: 7/16-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	139733 7/16-14
GTIN	4067263129103
Classe articolo	11D

**Descrizione****Esecuzione:**

Fresa a filettare in HMI con **divisione irregolare e maggior numero di taglienti**. La **divisione irregolare** permette una **notevole silenziosità** e un'**elevata durata dell'utensile**.

**Geometria universale innovativa** e **rivestimento ad alte prestazioni** per l'utilizzo su un'ampia gamma di materiali.

- **Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare**
- **Numero di taglienti maggiore**
- **Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.**
- **Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni**

**Vantaggi:**

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un'unica operazione.

**Uso:**

Per **filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1**.

**Nota:**

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA

Ordinare le forme **HB**: con **n. art. 139733 + 129100 HB**

Ordinare la forma **HE**: con **n. art. 139733 + 129100 HE**

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	6
Avanzamento $f_z$ in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Filetti per pollice	14

Lunghezza complessiva L	92 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Ø Nominale D <sub>c</sub>	8,8 mm
Ø Colletto D <sub>1)</sub>	11,75 mm
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	53,6 mm
Valore di programmazione per svasatura L <sub>1</sub>	24,02 mm
Ø Filettatura	11,11 mm
Numero denti Z	6
Lunghezza del tagliente L <sub>c</sub>	22,61 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	7/16-14 UNC
Passo della filettatura	1,814 mm
Serie	Master TM
Rivestimento	AlTiN
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HMI
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	sì
Direzione di taglio	destro
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Passo dei taglienti	differente
Angolo gradino di svasatura	90 grado
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	verde
Applicazione interna/esterna	Interno
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	220 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	220 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 50 HRC	limitatamente adatta	45 m/min	H
TOOLOX 33	idonea	85 m/min	H
TOOLOX 44	idonea	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	50 m/min	S
GG(G)	idonea	120 m/min	K
CuZn	idonea	200 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	idonea		
Aria	idonea		

## Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB

Rettifica codoli Modello HE

129100 HE