

**Garant****Punta in HMI , codolo cilindrico, DIN 6535 HA (formato convenienza), 5 pezzi**

### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG1255 11     |
| GTIN            | 4067263106562 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione

**Esecuzione:**

**Massima universalità e convenienza** in un unico utensile. **Esecuzione utensile robusta** ed **esecuzione del tagliente convesso/concavo** per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un'ampia gamma di materiali. **Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate** per un'evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. **Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio** per ridurre efficacemente l'usura e la formazione del tagliente di riporto.

**Come il numero: 123020.**

Forma HB disponibile allo stesso prezzo con n. art. GG1258.

**Nota:**

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Articoli con prezzi tra parentesi: tempo di consegna differente e quantitativo minimo d'ordine (3 pezzi).

### Descrizione tecnica

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tolleranza Ø nominale | h7            |
| Norma                 | Norma interna |
| Numero taglienti Z    | 2             |

## Scheda tecnica

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Profondità di foratura massima consigliata $L_2$ | 97,5 mm            |
| Lunghezza complessiva L                          | 162 mm             |
| Contenuto                                        | 5"                 |
| Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$         | 114 mm             |
| Avanzamento f in acciaio $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,21 mm/gir,       |
| $\varnothing$ Codolo $D_s$                       | 12 mm              |
| $\varnothing$ Nominale $D_c$                     | 11 mm              |
| Rivestimento                                     | TiAlSiN            |
| Materiale da taglio                              | HMI                |
| Esecuzione                                       | 8xD                |
| Angolo di affilatura                             | 140 grado          |
| Codolo                                           | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR                         | sì, con 25 bar     |
| Strategia di truciolatura                        | HPC                |
| Semi-standard                                    | sì                 |
| Colore collarino                                 | arancione          |
| Tipo di prodotto                                 | Punta elicoidale   |

## Dati utente

|                                 | Idoneità             | $V_c$     | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Alluminio, plastiche            | limitatamente adatto | 140 m/min | N          |
| Alluminio (a truciolo corto)    | idoneo               | 150 m/min | N          |
| Acciaio $< 500 \text{ N/mm}^2$  | idoneo               | 120 m/min | P          |
| Acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$  | idoneo               | 115 m/min | P          |
| Acciaio $< 900 \text{ N/mm}^2$  | idoneo               | 110 m/min | P          |
| Acciaio $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | idoneo               | 80 m/min  | P          |
| Acciaio $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | idoneo               | 70 m/min  | P          |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$     | idoneo               | 65 m/min  | M          |

Scheda tecnica

|                              |                      |          |   |
|------------------------------|----------------------|----------|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | idoneo               | 35 m/min | S |
| GG(G)                        | idoneo               | 95 m/min | K |
| Uni                          | idoneo               |          |   |
| a umido max.                 | idoneo               |          |   |
| a umido min.                 | idoneo               |          |   |
| Aria                         | limitatamente adatto |          |   |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG1255 11