

 KOMET**Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 2xD, Ø DC m7:
36mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 235500 36 |
| GTIN | 4047109026322 |
| Classe articolo | 24P |

Descrizione**Esecuzione:****Con codolo combinato.**

- **Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.**
- **Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.**

Uso:

- **Utilizzo fisso e rotante.**
- **Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).**
- **Per fori con tolleranza $\pm 0,2$ mm.**

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Sporgenza totale L_A : 101 mm

Ø codolo D_s : 32 mm

Lunghezza codolo L_s : 60 mm

Codice ISO Inserto: SOEX 120508 44-..

Set di viti per inserti: 239652 20IP (6,3 Nm)

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|-------|
| Numero taglienti Z | 1 |
| Ø Codolo D_s | 32 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Lunghezza utile L ₁ | 72 mm |
| Codice ISO Inserto | SOEX 120508 44-.. |
| Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Lunghezza codolo L _s | 60 mm |
| Serie | KUB Quatron® |
| Ø Nominale D | 36 |
| Lunghezza complessiva L | 161 mm |
| Sporgenza totale L _A | 101 mm |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D |
| Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Utilizzo foro | Centratura |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | Foratura obliqua |
| Utilizzo foro | Foratura trasversale |
| Utilizzo foro | Foratura passante |
| Utilizzo foro | Conca |
| Utilizzo foro | Uscita obliqua |
| Utilizzo foro | Foratura obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm | 659906 1600 |
| Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm | 659874 50 |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP | 239652 20IP |
| | 674252 20IP |

Bit Precision per viti con impronta Torx Plus®, gambo E 6,3
Impronta Torx Plus® 20IP
