

Garant

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8 DC: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	205266 6
GTIN	4067263130451
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.

Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

Fino a 2xD dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Possibilità di ramping fino a 45°.

Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla **speciale geometria a immersione**.

Descrizione tecnica

Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolo dell'elica	35 grado
Tolleranza Ø nominale	e8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Arrotondamento degli angoli r _v	0,2 mm
Lunghezza complessiva L	62 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	24 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,08 mm

Scheda tecnica

Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Avanzamento f_z per contornatura in Al a truciolo corto	0,1 mm
Ø Posizione libera D_1	5,5 mm
Ø Tagliente D_c	6 mm
Numero denti Z	3
Ø Codolo D_s	6 mm
Lunghezza taglienti L_c	18 mm
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Profilo fresa	WR
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	idonea	450 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	380 m/min	N
PA 66	limitatamente adatta	120 m/min	N

Scheda tecnica

PEEK	limitatamente adatta	100 m/min	N
Cu	idonea	160 m/min	N
CuZn	idonea	200 m/min	N
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	limitatamente adatta		
Aria	idonea		
Servizi			

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB