


Garant**Punta elicoidale in HMI (formato convenienza), 5 pezzi****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1252 4,6
GTIN	4067263106562
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Con Ø nominale e del codolo uguali.

Rivestimento TiAlN per una migliore prestazione.

Simili a norma DIN 338.

Come il numero: 122251.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D_c	4,6 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Profondità di foratura massima consigliata L_2	40,1 mm
Avanzamento f in acciaio $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/gir,
Norma	DIN 338
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	47 mm

Scheda tecnica

Ø Codolo D _s	4,6 mm
Tolleranza Ø nominale	h7
Tolleranza codolo	h7
Contenuto	5"
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Modello	N
Angolo di affilatura	118 grado
Angolo dell'elica	30 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	260 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	180 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	25 m/min	S

Scheda tecnica

GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	180 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG1252 4,6