

Garant**Burattatrice (2 l) con stazione di separazione, Modello: GMT2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Classe articolo	51B

Descrizione**Esecuzione:**

Burattatrice GMT2 compatta, ideale per la lavorazione finale automatizzata di **lotti di piccole e medie dimensioni**.

- **Motore potente con campo del numero di giri definito.**
- **Trogolo in acciaio (2 l) con rivestimento in poliuretano.**
- **Stazione di separazione rimovibile per separare in modo manuale pezzi e materiali abrasivi.**
- **Separazione agevole grazie al dispositivo di ribaltamento ergonomico.**
- **Controllo intuitivo tramite pannello di controllo con funzione di timer.**
- **È possibile lavorare in modo silenzioso e senza polvere grazie al coperchio trasparente.**

Uso:

Da utilizzare preferibilmente per la **sbavatura** di **pezzi torniti e fresati** nonché di pezzi realizzati con la tecnica della **stampa 3D**. Adatto per **metalli e plastica**. Tra le varie prestazioni della macchina è inclusa anche la fase successiva di **lucidatura**. **Si consiglia una lavorazione a secco pura (non è necessario alcun composto).**

Fornitura:

1x burattatrice con pannello di controllo e stazione di separazione rimovibile, 1x setaccio di separazione con fori da 10 mm, 1x setaccio di separazione con fori da 18 mm, 1x corpo abrasivo in ceramica (3 kg), triangolo, grosso (n. art. 501505 0606T), 1x corpo abrasivo in ceramica (3 kg), triangolo (obliquo), grosso (n. art. 501515 1015TA), 1x corpo abrasivo in ceramica (3 kg), cilindro (obliquo), grosso (n. art. 501525 0305CA), 1x corpo abrasivo in porcellana (3 kg), cilindro (obliquo), lucidante (n. art. 501585 0406CA), 1x custodia (n. art. 964486 EF4070), 1x Flex Cleaner GARANT GreenPlus 500 ml (n. art. 088001 500), 1x panno per la pulizia ad alte prestazioni 3M (n. art. 089190 BLUE)

Descrizione tecnica

Campo del numero di giri	3000 min ⁻¹
Frequenza di rete	50 Hz
Volume trogolo	2 l
Profondità interna trogolo P ₂	85 mm
Larghezza macchina B ₁	400 mm
Lunghezza macchina L ₁	750 mm
Potenza assorbita	50 W
Tensione di rete	230 V
Ø interno trogolo	100 mm
Ø esterno trogolo	220 mm
Altezza della macchina	285 mm
Peso totale	20 kg
Tipo di prodotto	Burattatrice