Scheda tecnica

Garant

# Morsa autocentrante, corpo base Xtric, Modello: 80SMT



## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 363000 80SMT |
| GTIN | 4067263132622 |
| Classe articolo | 31O |

## Descrizione

**Esecuzione:**
· **Ottima accessibilità e simmetria perfetta.**
· **Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.**
· **Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.**
· **Serraggio concentrico perfetto grazie all'impostazione del centro.**
· **Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.**
**Uso:**
Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.
**Per:**
Ganasce riportate n. art. 363010 – 363045.
**Fornitura:**
Corpo base, madrevite e quattro codoli di serraggio.
**Accessori speciali:**
Chiave dinamometrica n. art. 656050, inserto per chiavi a bussola n. art. 642229 13, stazione di montaggio n. art. 358595 80.
**Nota:**
Per impianti di automazione GARANT Turntable in combinazione con / per supporti automatizzati n. art. 360164 XP80Z. Le ganasce riportate adatte n. art. 363010 – 363045 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia.

I mandrini devono essere ordinare separatamente. Vedere n. art. 363008 80/195; 363084 80SM.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Altezza H | 260 mm |
| Forza di serraggio massima | 25 kN |
| Coppia massima | 85 Nm |
| Dimensione apertura | 5 mm |
| Dimensione apertura | 10 mm |
| B | 120 mm |
| L | 120 mm |
| Barretta polisferica | 80 mm |
| Peso | 9,49 kg |
| Codice a colori | Xtric 80 |
| Serie | Xtric |
| Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |