


Garant

Punta elicoidale con punta a gradini in HSS-E INOX, non rivestito, Ø DC h8: 4,1mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG4009 4,1
GTIN	4067263133827
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Come n. art. 114008.

Smussi nitruati. Particolarmente stabile e robusto grazie al **diametro del nocciolo rinforzato**. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti. Codolo **con 3 superfici di serraggio** per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.

- **Ideale per la realizzazione di fori precisi su lamiere, tubi e profili.**
- **Foratura sicura senza centratura o bulinatura, anche su superfici arcuate, grazie alla innovativa affilatura dei taglienti.**
- **Possibilità di foratura obliqua dopo la penetrazione nella prima fase della punta nel materiale senza alcun problema.**
- **Foratura con uno sforzo sensibilmente minore rispetto alle tradizionali punte HSS DIN338 – fino a un diametro di 13 mm direttamente nel trapano avvitatore a batteria.**
- **Accoppiamento geometrico stabile e sicuro nel mandrino a 3 griffe.**
- **Impiego universale su un'ampia gamma di materiali tra cui plastica, legno e acrilici, senza strappi né scheggiature.**
- **Nessun saltellamento né agganciamento della punta, anche in caso di materiali con pareti sottili.**
- **Uscita del foro senza bave.**
- **Ideale per forare perni e rivetti.**

Con speciale geometria del tagliente anche per l'uso con acciai inossidabili.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descrizione tecnica

Profondità di foratura massima consigliata L_2	36,9 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Tolleranza \varnothing nominale	h8
Normativa	DIN 338
\varnothing Codolo D_s	4,1 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	43 mm
Angolo di affilatura	118 grado
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,08 mm/gir,
Numero taglienti Z	2
Codolo	Codolo con 3 superfici di serraggio
\varnothing Nominale D_c	4,1 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Modello	INOX
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Punte elicoidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	70 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	35 m/min	P

Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	14 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	12 m/min	M
GG(G)	idonea	30 m/min	K
CuZn	idonea	50 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		

Accessori

Punta elicoidale con punta a gradini in HSS-EINOX Ø DC h8
4,1 mm

114008 4,1