


Garant**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8
DC: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1034 3
GTIN	4067263134220
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 203034.**Per **sgrossatura e finitura**.Fino a $1 \times D$ dal pieno a **valori massimi di avanzamento** ed elevata silenziosità.Per la massima profondità di lavorazione possibile attenersi al rapporto dimensione L_c (lunghezza tagliente) / \varnothing (dimensione nominale)!**Vantaggi:**

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

Descrizione tecnica

Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
\varnothing Tagliente D_c	3 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Lunghezza taglienti L_c	6 mm
Angolo dell'elica	38 grado
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm^2	0,02 mm

Lunghezza complessiva L	50 mm
Numero denti Z	4
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,06 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Ø Codolo D _s	6 mm
Tolleranza Ø nominale	f8
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,025 mm
Serie	MasterSteel
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Passo dei taglienti	diversa
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,5xD per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	190 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	150 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
GG(G)	idonea	250 m/min	K
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master
SteelHPC Ø f8 DC 3 mm

203034 3