


HOLEX**Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90°, TiAlN, Ø esterno Dc: 23mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1582 23
GTIN	4067263134367
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 150182****Svasatori a 3 taglienti**, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

- **risultati di lavorazione precisi nell'impiego manuale e meccanico.**
- **Funzionamento senza vibrazioni grazie al passo estremamente irregolare dei taglienti per garantire un'ottima qualità delle superfici.**
- **Durate ottimali degli utensili grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAlN.**
- **Elevata sicurezza dei processi grazie a un'evacuazione dei trucioli ottimale.**
- **Interessante rapporto qualità-prezzo.**

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° senza vibrazioni.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	10 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	3,8 mm
Ø Esterno	23 mm

Lunghezza complessiva L	67 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,16 mm/gir,
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M12
Rivestimento	TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Passo dei taglienti dello svasatore	diversa
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	verde
Serie	ProSteel
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	75 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	70 m/min	N
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	50 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	20 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatta	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idonea	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	12 m/min	S
GG(G)	idonea	20 m/min	K
CuZn	idonea	20 m/min	N

Uni	idonea
a umido max.	idonea
a secco	limitatamente adatta

Accessori

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° Ø Esterno Dc 23 mm

150182 23