

**APKT 1003 PDER, HBM025, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Per:**

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800 – 215870.

**Contenuto:**

50 × 215886 UNI

**Nota:**

Valori indicativi di lavoro

Per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max.} = 4,8$  mm.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	APKT 1003 PDER
Tipo	HBM025
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,5 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	220 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	290 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	110 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	150 m/min	M
GG(G)	idonea	150 m/min	K
Uni	idonea		
a secco	idonea		

## Accessori

APMT 100305 TR Modello UNI	215880 UNI
APKT 1003 PDER Modello UNI	215886 UNI