

**Garant**

**Inserto di filettatura profilo completo 60° interno destro, L1 = 16 mm, Ø Dmin. / Passo: 6,5/1,25mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270400 6,5/1,25
GTIN	4045197467508
Classe articolo	211

**Descrizione**
**Uso:**

Per portalamo n. art. 270200 – 270204.

**Descrizione tecnica**

Ø Minimo D <sub>min</sub>	6,5 mm
Avanzamento minimo h <sub>min</sub>	0,72 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Ø Codolo d	6 mm
Distanza punta-centro L <sub>3</sub>	2,9 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y	0,9 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	16 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>1</sub> = 16 mm
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF
Tipo di prodotto	Inserto di filettatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		