


Garant**Maschio a macchina Forma B, es. vaporizzata, M: M3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2151 M3
GTIN	4067263135036
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 132150.**

Forma particolarmente robusta.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.**Imbocco corretto robusto di forma B.****Vantaggi:****Ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	0,5 mm
Misura del filetto	M3
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	9 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Ø Filettatura	3 mm
Tipo di filettatura	M
Ø Preforo	2,5 mm

Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371
Quadro del codolo □	2,7 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N
Olio	idonea		

a umido max.

limitatamente adatta

Accessori

Maschio a macchina Forma B M M3

132150 M3