


Garant**Maschio a macchina Forma B, es. vaporizzata, M: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2151 M4
GTIN	4067263135043
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 132150.**

Forma particolarmente robusta.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.**Imbocco corretto robusto di forma B.****Vantaggi:****Ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	4,5 mm
Ø Preforo	3,3 mm
Ø Filettatura	4 mm
Profondità filettatura	12 mm
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	3,4 mm
Tipo di filettatura	M

Normativa	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	0,7 mm
Misura del filetto	M4
Lunghezza complessiva L	63 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N
Olio	idonea		

a umido max.

limitatamente adatta

Accessori

Maschio a macchina Forma B M M4

132150 M4