

**Garant**
**VB. T 110304, Tipo: HU7310**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261224 HU7310
GTIN	4045197696236
Classe articolo	21G

### Descrizione

VB. T 110304 HU7310 Tipo: HU7310

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 4 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 350 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Rompitrucioli	AM

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 m/min
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VBGT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura