

Garant

Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E forma C (formato convenienza), 5 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1358 M4
GTIN	4069515046442
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi, utilizzabile con un'ampia gamma di materiali. **Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura** per un'evacuazione dei trucioli migliore con filettature **profonde**. **Materiale da taglio HSS-E** ad alte prestazioni con un maggiore **contenuto di vanadio** per una migliore **resistenza all'usura**. **Superficie vaporizzata**: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Come il numero: 135805.

Nota:

Fino a ≤ M16 Contenuto 5 pezzi per set.

Da ≥ M18 Contenuto 3 pezzi per set.

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	12 mm
Norma	DIN 371
Numero taglienti Z	2
Contenuto	5

Scheda tecnica

Quadro del codolo □	3,4 mm
Ø Filettatura	4 mm
Tipo di filettatura	M
Lunghezza complessiva L	63 mm
Ø Codolo D _s	4,5 mm
Passo della filettatura	0,7 mm
Materiale da taglio	HSS E
Misura del filetto	M4
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	3,3 mm
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	a destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Serie	Vap Tap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N

Scheda tecnica

Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG1358 M4