


**Garant****Maschio a macchina, es. vaporizzata, M: M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5451 M5
GTIN	4067263135296
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:****Come n. art. 135450.**Forma particolarmente robusta. **HSS-E****Descrizione tecnica**

Normativa	DIN 371
Passo della filettatura	0,8 mm
Profondità filettatura	10 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Misura del filetto	M5
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Tipo di filettatura	M
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	5 mm

Quadro del codolo □	4,9 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Ø Preforo	4,2 mm
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		

**Accessori**

Maschi a macchina M M5	135450 M5
Maschi a macchina6G M M5	135600 M5