


Garant**Maschio a macchina, es. vaporizzata, M: M12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5451 M12
GTIN	4067263135333
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 135450.**Forma particolarmente robusta. **HSS-E****Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	24 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	7 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,75 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M12
Ø Codolo D _s	9 mm

Ø Preforo	10,2 mm
Normativa	DIN 376
Ø Filettatura	12 mm
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		

Accessori

Maschi a macchina M M12	135450 M12
Maschi a macchina6G M M12	135600 M12