

metabo**Smerigliatrice angolare, Modello: 613052840**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	P07004 613052840
GTIN	
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

- Smerigliatrice angolare a batteria senza spazzole di nuova generazione: potente come un alimentatore da 1100 watt grazie al 40% in più di potenza
- Motore brushless esente da manutenzione ad altissima efficienza e dalla massima maneggevolezza
- Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione
- Accumulatori ruotabili a passi di 90° per una migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
- Dispositivo di sicurezza a frizione meccanico Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco al più basso livello sul mercato – per la massima protezione dell'utilizzatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio
- Molti marchi, un unico sistema a batteria: questo prodotto può essere abbinato a tutti gli accumulatori e caricabatterie da 18 V dei marchi CAS (www.cordless-alliance-system.com)

Fornitura:

Carter, flangia di supporto, dado a due fori, impugnatura supplementare, chiave a due fori, senza accumulatori e caricabatterie.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	8 m/s ²
-------------------------------	--------------------

Numero di giri/min. a vuoto	10000 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo disco	125 mm
Filettatura di raccordo	M14
Denominazione originale prodotto	W 18 LT BL 11-125
Profondità massima di taglio	33 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Scatola
Peso	1,8 kg
Rumorosità	92 dB
Tipo di prodotto	Smerigliatrice angolare