

Garant
Set GARANT Master Eco HB7130-2, sinistra, Dimensione codolo: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265133 25
GTIN	4067263135548
Classe articolo	29W

Descrizione
Fornitura:

1× portautensili n. art. 260291 e 40× inserti n. art. 260462 HB7130-2.

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Norma	DIN ISO 5610
Lunghezza complessiva L	100 mm
Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2525H11
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa