

**Garant****Set GARANT Master Eco HB7130-2, sinistra, Dimensione codolo: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265133 20
GTIN	4067263135531
Classe articolo	29W

**Descrizione****Fornitura:**

1x portautensili n. art. 260291 e 40x inserti n. art. 260462 HB7130-2.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	90 mm
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2020X11
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Insero adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Norma	Norma interna
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa