

Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3554 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	261144 HB7140-2
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3554 110304