

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2865 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261372 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2865 160404