

Garant**Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 110302****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3555 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 110302
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Contenuto	261142 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3555 110302