

Garant**Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 110304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3555 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261144 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3555 110304