

Garant GRIDLINE

Cassetto per merce da appendere 200 kg, 56×24G, Modello: 90**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	998265 90
GTIN	4067263136064
Classe articolo	91R

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetto con possibilità di **estrazione totale al 100% ed estrazione a scorrimento**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 100 mm. Con 5 tubi trasversali. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassetti, impostazione container.

Fornitura:

Cassetto estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non compatibile con le cassettiere per utensili del Gruppo 93; può essere installato solo in sistemi di scaffalature a cassetti.

Descrizione tecnica

Peso	50 kg
Altezza montato	90 mm
Superficie utile dei cassetti in G	56×24
Profondità utile in G	24
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Larghezza utile in G	56

Campo d'impiego	Impostazione container
Portata totale	200 kg
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	56x24G
Larghezza utile	1400 mm
Profondità utile	600 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile